

Vai sempre
sul sicuro



Facile sostituzione dell'olio e finestrino di controllo per una rapida valutazione del livello dell'olio



Valvola di non ritorno per evitare la perdita del vuoto in caso di interruzione di corrente



Efficienza potente in confezione doppia: i modelli testo 565i a confronto

Pompa per il vuoto - varianti	Codice	EUR
testo 565i 7CFM pompa per il vuoto	0564 5652	
testo 565i 10CFM pompa per il vuoto	0564 5653	
Smart Probes e manifold idonei	Codice	EUR
testo 552i sonda per il vuoto wireless comandata tramite app	0564 2552	
testo 570s manifold digitale smart con blocco valvole a 4 vie, Bluetooth e analisi intelligente degli errori	0564 5701	
testo 557s manifold digitale smart con Bluetooth e blocco valvole a 4 vie	0564 5570	
testo 550s manifold digitale smart con Bluetooth e blocco valvole a 2 vie	0564 5500	

Versione	7 CFM	10 CFM
Portata	7 CFM / 198 l/min	10 CFM / 283 l/min
Peso	12 kg	13 kg
Vuoto finale	15 micrometri	
Refrigerante	A2L / A2 / A3 certificato	
Dimensioni dei collegamenti	1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE	
Bluetooth	BLE 5.0: 30 m di distanza	
Temperatura di lavoro	+5... +40 °C	
Tipo di pompa	Pompa a elica rotante	
Numero di fasi	Pompa a due fasi	
Compatibilità olio	ISO VG 46	

2984 2474/dbzo/02.2024 Soggetto a modifiche, anche di carattere tecnico, senza preavviso.

Be sure. **testo**



Just Press Play

testo 565i - la prima pompa per il vuoto al mondo per svuotamenti completamente automatici con prova di mantenimento integrata per impianti di refrigerazione e pompe di calore.

www.testo.it

L'evacuazione degli impianti più semplice di tutti i tempi

Sperimenta innovazioni che ti portano oltre e approfitta della massima efficienza. La nuova pompa per il vuoto testo 565i convince grazie a processi automatici per il massimo risparmio di tempo.



Svuotamenti completamente automatici con funzione di arresto automatico



Auto-avvio della prova di mantenimento del vuoto con funzione di registrazione dati




Compatibile con refrigeranti A3 e A2L

Interconnessione intelligente – per le massime prestazioni

testo 565i ti porta a un livello più alto di efficienza.

La completa compatibilità di sistema e il collegamento Bluetooth automatico con i manifold digitali testo 570s, 557s, 550s e 550i, la testo Smart App e la sonda per il vuoto testo 552 consentono una perfetta interazione dei processi di lavoro.

Così puoi lavorare meglio, in modo più rapido e più smart.



Just Press Play: la prova del vuoto non potrebbe essere più semplice

Per avere ancora più flessibilità, l'evacuazione dell'impianto può essere effettuato interamente tramite la testo Smart App, in aggiunta ai comandi via manifold. Approfitta della semplice configurazione dello svuotamento e del monitoraggio dei valori misurati, anche da remoto.


E il resto andrà da sé.



Inserire i valori target



Avviare lo svuotamento



Arresto automatico al raggiungimento del valore target



Avvio automatico della prova di mantenimento del vuoto